

BERGER BIOTECHNIK GmbH

Des systèmes et produits écologiques pour un traitement biologique des déchets et une technique écologique d'installation de sanitaires et d'économie d'eau

Bogenstr. 17 ° D - 20144 Hamburg
Tél.: +49 (0)40 - 439 78 75 ° Fax 43 78 48

www.berger-biotechnik.com ° info@berger-biotechnik.de

Agir de manière écologique:

Les toilettes mobiles TOA

Les toilettes sèches biologiques pour jardin, hobby, loisirs et en déplacement



Modèle TOA Luxus

- place minimum requise pour un confort égalant celui de WC ordinaires
- ne nécessitent ni produits chimiques, ni eau
- une hygiène garantie grâce à un réservoir séparant les matières solides des matières liquides
- Sont faciles, propres et pratiques à manier
- Possèdent de bonnes prédispositions pour le compostage
- Réservoirs en plastique polyéthylène antiacide et antigel
- construction solide

BERGER BIOTECHNIK GmbH

Des systèmes et produits écologiques pour un traitement biologique des déchets et une technique écologique d'installation de sanitaires et d'économie d'eau



Modèle TOA Standard



Modèle TOA Mini



Modèle TOA Maxi

Brève description des toilettes mobiles TOA

Il existe 3 types de toilettes mobiles TOA: Les toilettes mobiles TOA modèle standard sont constituées d'un seau, d'un abattant refermable étanche et d'une lunette. Les TOA de luxe (TOA-Luxus) ainsi que les toilettes mobiles TOA-Mini tout comme les toilettes mobiles Maxi-TOA possèdent un boîtier de toilettes supplémentaire qui renferme le seau. Les lunettes se relèvent pour retirer le seau par exemple. Pour ce qui est du modèle standard, la lunette est emboîtée sur le bord du seau, par conséquent on doit la retirer lors du vidage.

1. Fonction

Avant la première utilisation, le seau doit être rempli de paillis absorbant et généreusement approvisionné en écorces broyées, en copeaux, en terre, en paille hachée ou avec un mélange de ces substances. La masse se dirige vers les déchets urinaires présumés, et ce jusqu'au vidage, afin que les matières solides ne gisent pas dans la matière liquide (directive : 1 litre de paillis par jour et personne). Après chaque selle, on recouvre le papier toilette d'une pleine main de paillis. De cette façon, les déchets ne sont plus visibles et les odeurs se verront diminuées en grande partie après une période d'au moins 2 à 3 jours. Pour ce qui est du transport jusqu'au compost et après utilisation (en déplacement par exemple), le seau peut être refermé hermétiquement à l'aide du couvercle livré avec.

2. Secteur d'opération

Les toilettes mobiles TOA sont adaptées pour une action individuelle dans le domaine des loisirs, en tant que toilettes en cas « d'urgence » tout comme dans tous les domaines pour lesquels une solution simple et bon marché aux problèmes de toilettes est recherchée (protection contre les catastrophes entre autres). La condition préalable est de disposer de paillis absorbant et capteur d'odeur ainsi que d'une possibilité de compostage. C'est grâce au transport sans problèmes du seau que l'opération de compostage peut réussir, et ce, même à un autre endroit qu'à proximité du lieu de montage.

3. Conditions préalables à la construction.

Les toilettes mobiles TOA ne nécessitent qu'une surface minimum pour le montage. Au sein des établissements, la salle de montage devrait comprendre la possibilité de pouvoir être aérée par l'existence d'une fenêtre ou quelque chose de semblable.

4. Branchements

Les toilettes mobiles TOA fonctionnent indépendamment de branchements pour l'eau et l'électricité.

5. Entretien et fonctionnement

Pour tenir le seau propre aisément, nous proposons pour tous les modèles des sachets de protection compostables provenant de fécules de maïs pures, qui pourrissent en l'espace de 6 mois. Si de très grandes capacités sont nécessitées, il est possible de remplacer le réservoir plein par un seau supplémentaire.

Mesures:	Standard	42 cm de large, 43 de cm de profondeur, 42 cm de haut, contenu 30 L
	Mini	35 cm de large, 44 de cm de profondeur, 43 cm de haut, contenu 12 L
	Luxus	39 cm de large, 50 de cm de profondeur, 46 cm de haut, contenu 25 L
	Maxi	45 cm de large, 54 de cm de profondeur, 52 cm de haut, contenu 35 L

Matériau:	Standard	seau+couvercle en plastique polyéthylène, siège beige en plastique PVC, blanc
	Mini	boîtier mini (gris)+ seau (noir) en plastique polyéthylène, lunette en plastique PVC, rouge bordeaux
	Luxus	seau+couvercle en plastique polyéthylène, blanc
		Siège+Boîtier en plastique ABS, blanc
	Maxi	seau+boîtier en plastique polyéthylène, siège+couvercle en plastique polypropylène

BERGER BIOTECHNIK® GmbH

Bogenstr. 17

D - 20144 Hamburg

Tél.: +49 (0)40 - 439 78 75

Fax: +49 (0)40 - 43 78 48

eMail: info@berger-biotechnik.de

URL: www.berger-biotechnik.com